

Garant GRIDLINE

## Polica, Výška vpredu: 25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	935120 25
GTIN	4067263125778
Trieda položky	9GK

### Popis

#### Prevedenie:

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Štandardná polica na zavesenie.

#### Nosnosť 150 kg.

#### Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

#### Upozornenie:

- Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
- 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.

### Technický opis

Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Výška vpredu	25 mm
Rozsah použitia	regál so zásuvkami
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	150 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Technický list

Šírka	953 mm
Hĺbka	575 mm
Šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Druh produktu	Polica