

Garant GRIDLINE

**Výsuvná polica 75 kg, 36×24G, Vstavaná výška: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931364 75
GTIN	4067263125754
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Výsuvná polica so **100 % plnovýsuvom**. Otvorené vpredu, výška bočného plášťa 46 mm, montážna výška 75 mm. Bez perforovania pre drážkové deliace lišty.

**Rozsah balenia:**

Kompletná výsuvná polica s 1 párom vodiacich líšt.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Nevhodná na montáž v pojazdných korpusoch.

**Technický opis**

so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Vstavaná výška	75 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Úžitková hĺbka v G	24
Hmotnosť	17,5 kg
Rozsah použitia	skrinka na náradie
Úžitková šírka v G	36
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Úžitková šírka	900 mm
Úžitková hĺbka	600 mm
Druh produktu	Výsuvná polica