


Garant GRIDLINE

**Polica drážkované, Výška vpredu: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935161 100
GTIN	4067263130055
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Vždy je to potrebné, keď sú krídlové dvere/posuvné dvere kombinované so zásuvkami. Je to potrebné, pretože 50 mm pod a nad je potrebných ako zarážka pre krídlové dvere/posuvné čelo dverí. **Nosnosť 200 kg.**

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

**Upozornenie:**

- Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
- 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.

**Technický opis**

Výška vpredu	100 mm
Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Polica Prevedenie	štrbinová polica
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	200 kg
Rozsah použitia	regál so zásuvkami

Hrúbka materiálu	1,2 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka	1453 mm
Hĺbka	675 mm
Šírka v G	56
Hĺbka v G	24
Druh produktu	Polica