


Garant GRIDLINE

Polica drážkované, Výška vpredu: 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	935161 25
GTIN	4067263130048
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Štandardná polica na zavesenie.

Nosnosť 150 kg.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Upozornenie:

- Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
- 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.

Technický opis

Rozsah použitia	regál so zásuvkami
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	150 kg
Výška vpredu	25 mm
Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Polica Prevedenie	štrbinová polica
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Technický list

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka	1453 mm
Hĺbka	675 mm
Šírka v G	56
Hĺbka v G	24
Druh produktu	Polica