


Garant GRIDLINE

Polica drážkované, Výška vpredu: 100mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935121 100
GTIN	4067263130017
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Vždy je to potrebné, keď sú krídlové dvere/posuvné dvere kombinované so zásuvkami. Je to potrebné, pretože 50 mm pod a nad je potrebných ako zarážka pre krídlové dvere/posuvné čelo dverí. **Nosnosť 200 kg.**

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.**
- **25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.**

Technický opis

Výška vpredu	100 mm
Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Polica Prevedenie	štrbinová polica
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	200 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka	953 mm
Hĺbka	575 mm
Šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Druh produktu	Polica