



Súprava VDE Kraftform Kompakt, Počet dielov: 18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667262 18
GTIN	4013288229991
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť **Kraftform** s **vymeniteľnými čepeľami dlhými 154 mm (vrátane kľúčov na skriňové rozvádzače)**, **plne izolovaná do 1000 V** podľa normy **DIN EN IEC 6000/VDE 0682-201** a skúšačka napätia (do 250 V podľa normy VDE 0680/6) v stabilnom skladacom vrecku so suchým zipsom a pútkom na opasok.

Výhoda:

Vyhľadávač nástrojov „Take it Easy“ s farebným kódovaním podľa profilov **na jednoduché a rýchle hľadanie**.

Obsah:

Čepele s drážkou: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Čepele pre Phillips: PH1 a PH2

Čepele Pozidriv-Klingen: PZ1 a PZ2

Čepeľ Phillips/Schlitz (kombinovaný profil): PH/S1 a PH/S2 (kombinovaný profil)

Čepeľ Pozidriv/Schlitz (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)

Štvorhran: 8 mm a 1/4 palca (89 mm dlhý)

Trojhran: 9 mm (89 mm dlhý)

Dvojité ozubenie: (89 mm dlhý)

Skúšačka napätia č. 665030: Veľ. 3

Silná rukoväť pre výmenné čepele Č. 667411: Veľ. 1

Technický opis

Počet dielov	18
Výstupný profil	skrutkovač s kombinovaným profilom Phillips/drážka
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	4-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	3-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Kľúč s dvojitém ozubením
Označenie výrobcu	KK VDE 18 Universal 1
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Otočný kryt	nie
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Rukoväť Kraftform VDE jednotlivá Typ 1

667411 1