

**Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302, Typ: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238310 40
GTIN	4047109082380
Trieda položky	24J

**Popis****Prevedenie:**

Vhodné výrobky: č. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 a 268887 K10.

**Upozornenie:**

**Použitie s vhodnou jemnou nastavovacou hlavicom B301.** Vhodné otočné rezné doštičky W30 ľavé a W30/W57 v neutrálnej verzii.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TO.X 0902..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 8IP7
vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301	58; 70
Hrubé prestavenie S	7 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	56 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®  
8IP

674252 8IP

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP7

239653 8IP7

Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50