

**Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, Ø Dmin: 93mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 238301 93     |
| GTIN             | 4047109005747 |
| Trieda položky   | 24B           |

**Popis****Prevedenie:****S pripojením ABS® B301 a na uchytenie nastavcov na jemné vrtanie M302.**

Najnižší krok prísuvu je 0,002 mm v Ø pomocou nóniusu. Centrálny prívod chladiva k reznej hrane.

**Použitie:****Na vrtanie Ø29,5 až 121 mm.**

Nastavenie jemnej otočnej vložky v upnutom stave pre maximálnu presnosť počas práce.

**Upozornenie:**

Vhodný nastavovec na jemné vyvrtávanie č. 238310 (M302) a otočné rezné doštičky objednávajte, prosím, osobitne.

**Technický opis**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>  | 63          |
| minimálny Ø D <sub>min</sub>  | 93          |
| Vložka                        | 238310 50   |
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> | 70 mm       |
| Súprava upevňovacích skrutiek | 249900 SW8  |
| Ø rozsahu vretena             | 93 - 108 mm |
| Stopka                        | ABS         |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Použite vrtáka     | priečne vrtanie     |
| Použite vrtáka     | Šikmé vrtanie       |
| Použite vrtáka     | šikmý výstup        |
| Vnútorne chladenie | áno                 |
| Druh produktu      | Vyvrtačiací nástroj |

---

## Príslušenstvo

|  |           |
|--|-----------|
| Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302 Typ 50 | 238310 50 |
|--|-----------|