


**Garant****DNGA 150612, KB7205, Rozsah použitia: HART**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	255724 HART
GTIN	4045197511515
Trieda položky	21H

## Popis

### Prevedenie:

Vysokokvalitný keramický rezný materiál odolný proti vysokým teplotám so spoľahlivým použitím na tvrdé materiály a materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

**KB7205:** Keramika na báze oxidu hlinitého a karbidu titánu s povrchovou úpravou na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 68 HRC.

## Technický opis

Prevedenie rezných hrán	0,2 mm × 25°
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,1 - 0,9 mm
Rozsah použitia	TVRDÁ
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	KB7205

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNGA 150612
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	KB7205
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	250	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	210	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	180	H
GG(G)	podmienene vhodný	250	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		