



Li-Ion akumulátorový článok dobíjateľný, Typ: AA2000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná lítiová batéria ANSMANN Micro AA so Safety-Board pre vysokú bezpečnosť a integrovanú napájaciu zásuvku typu C.

Integrované Safety-Board chráni pred prebíjaním, preťažením, skratom a hĺbkovým vybitím. Jednoduché nabíjanie akumulátora pomocou bežne dostupného nabíjacieho kábla typu C. Ako zdroj napájania je možné použiť PC, powerbank alebo USB napájací zdroj (5 V). Akumulátor je možné nabíjať aj pomocou lítiovej nabíjačky (max. nabíjací prúd 2,6 A). LED indikátor stavu nabitia na kladnom póle. Počas nabíjania bliká načerveno. Keď je akumulátor úplne nabitý, nepretržite svieti načerveno. Max. nepretržitý vybijací prúd 0,5 A, energetický obsah 0,74 Wh.

Rozsah balenia:

4x akumulátor Mignon AA Li-Ion typu 2000 + kábel typu C 4 v 1.

Technický opis

Kapacita akumulátora	1800 mAh
dobíjateľný	áno
Druh batérie	Mignon, AA

chemické zloženie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	4
Napätie akumulátora	1,5 V
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	LR6
Druh produktu	Akumulátor