



Li-Ion akumulátorový článok dobíjateľný, Typ: AAA500



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná lítiová batéria ANSMANN Micro AAA so Safety-Board pre vysokú bezpečnosť a integrovanú napájaciu zásuvku typu C. Integrované Safety-Board chráni pred prebíjaním, preťažením, skratom a hĺbkovým vybitím. Jednoduché nabíjanie akumulátora pomocou bežne dostupného nabíjacieho kábla typu C. Ako zdroj napájania je možné použiť PC, powerbank alebo USB napájací zdroj (5 V). Akumulátor je možné nabíjať aj pomocou lítiovej nabíjačky (max. nabíjací prúd 2,6 A). LED indikátor stavu nabitia na kladnom póle. Počas nabíjania bliká načerveno. Keď je akumulátor úplne nabitý, nepretržite svieti načerveno. Max. nepretržitý vybijací prúd 2 A, energetický obsah 3,26 Wh.

Rozsah balenia:

4x akumulátor Li-Ion typu 500 Micro AAA + kábel typu C typu 4 v 1.

Technický opis

Napätie akumulátora	1,5 V
dobíjateľný	áno
chemické zloženie	Li-Ion

Druh batérie	Micro, AAA
Kapacita akumulátora	400 mAh
Počet obsiahnutých akumulátorov	4
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	LR3
Druh produktu	Akumulátor