

**TNGA 160408, KBN35M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255663 ME
GTIN	4960664544493
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnici.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Prevedenie rezných hrán	ME
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		