


**HOLEX****Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90°, TiAlN, Vonkajší Ø Dc: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1584 25
GTIN	4067263134633
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

- **Presné výsledky obrábania pri manuálnom a strojovom používaní.**
- **Beh bez chvenia v dôsledku extrémne nerovnakého rozstupu rezných hrán pre atraktívne povrchy.**
- **Optimálna životnosť nástroja vďaka vysoko výkonnej povrchovej úprave TiAlN.**
- **Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému odvádzaniu triesok.**
- **Atraktívny pomer cena/výnos.**

Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čelustovom skľučovadle. **Ako č. 150184****Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

**Technický opis**

Tolerancia stopky	h9
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	67 mm

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M12
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
Vonkajší Ø	25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	<b>HSS</b>
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Steel
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	75	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	S

GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s  
nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90°  
Vonkajšie Ø Dc 25

150184 25

Súprava presných kužeľovitých záhlbníkov HOLEX Pro  
Steel s 3 upínacími plochami č. 150184 s kazetou 90° Počet  
záhlbníkov 7

150344 7