

metabo**uhlová brúska, Typ: 613052840**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	P07004 613052840
GTIN	4061792205369
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

- **Nová generácia akumulátorových uhlových brúsok: vďaka o 40 % vyššiemu výkonu sú rovnako výkonné ako 1100 W sieťové zariadenia**
- **Bezkefový motor bez potreby servisu s najvyššou účinnosťou a maximálnou ovládateľnosťou**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia**
- **Akumulátor je možné otáčať v krokoch po 90° pre najlepšiu ergonómiu v akejkoľvek pracovnej polohe**
- **Automatická mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný náraz pri blokovani kotúča na najnižšiu úroveň na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu**
- **Množstvo značiek, jeden akumulátorový systém: Tento produkt je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com**

Rozsah balenia:

Ochranný kryt, nosná príruha, matica s dvomi otvormi, prídavná rukoväť, kľúč s dvomi otvormi, bez akumulátora a bez nabíjačky.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	8 m/s ²
Počet otáčok na voľnobeh	10000 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Pripojovací závit	M14
Označenie výrobcu	W 18 LT BL 11-125
maximálna hĺbka separácie	33 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Kartón
Hmotnosť	1,8 kg
Pracovná hlučnosť	92 dB
Druh produktu	uhlová brúska