

**TNGA 160408, KBN35M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255663 MET
GTIN	4960664544523
Trieda položky	25H

**Popis****Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platničke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Prevedenie rezných hrán	MET
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KBN35M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		