

HOLEX**Zalomená skosená kefa Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×závit M:
125XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Zodpovedá č. 571303.

Zalomená **kuželová kefa** s hladkým ocelovým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.

Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest a na ťažké kefovacie práce ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdršňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytenie **na uhlových brúskach.**

Technický opis

Závit M	M14
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	12 mm
Upchávkový materiál	Ocelový drôt
Zapletanie	spletané doľava

Druh produktu

Kruželová kefa

PríslušenstvoZalomená skosená kefa Ocelový drôt 0,50 mm Ø kefy
D1×závit M 125XM14

571303 125XM14