

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč long life CER kónický, Ø 115 mm, Zrinitosť: 120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG5224 120
GTIN	4067263136569
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

- **Vysokokvalitné samoostriace keramické zrna (CE) pre maximálny výkon brúsenia a nízky prítlak.**
- **Brúsne aktívna povrchová úprava pre brúsenie za studena.**
- **Robustná zmes z polybavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.**
- **Ergonomický a vibrácie tlmiaci disk z polyesterového plastu (s možnosťou opätovného nastavenia).**
- **Najlepšie výsledky dosahujú výkonné uhlové brúsky.**

dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Zodpovedá 565224.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Obsah	100
Ø otvora	22,23 mm

Zrnitosť	120
Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
povrch ochladzujúci proces brúsenia	áno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúč long life CER kónický Zrnitosť 120	565224 120
--	------------

