

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 125 mm, Zrnitosť: 40**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG5265 40
GTIN	4067263136781
Trieda položky	GGN

## Popis

### Prevedenie:

- **Prémiový zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.**
- **Robustná zmes polyesteru a bavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.**
- **Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodný pre ocel' a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných uhlových brúskach.**

**dlhá životnosť** – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Zodpovedá 565265.

### Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

## Technický opis

Obsah	100
Popis tvaru	šikmý
Zrnitosť	40
Ø otvora	22,23 mm

Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický Zrornosť 40

565265 40