

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 115 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5264 60
GTIN	4067263136835
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

- **Prémiový zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.**
- **Robustná zmes polyesteru a bavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.**
- **Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných uhlových brúskach.**

**dlhá životnosť** – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Zodpovedá 565264.

**Použitie:**

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

**Technický opis**

Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý
Obsah	100
Zrnitosť	60

Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický Zrornosť 60

565264 60