

**Garant****Rezný kotúč INOX EXTRA SCHMAL, Ø kotúča/počet kusov: 230/100**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | GG5272 230/100 |
| GTIN             | 4067263136996  |
| Trieda položky   | GGN            |

## Popis

### Prevedenie:

Špeciálny typ pre **INOX**.

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie**, vyrobené podľa najnovšej technológie, s významnou produktivitou a vynikajúcim rezným citom. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným podbrusujúcim bočným plochám, vynikajúca životnosť, **lepšie správanie pri nábehu**.

Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**.

**Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky**. Zodpovedá č. 563272.

### Špecifikácia:

**A46-BF.**

## Technický opis

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Obsah                | 100          |
| Popis tvaru          | rovný        |
| Ø otvora             | 22,23 mm     |
| pre hrúbky materiálu | 5,7 - 9,5 mm |
| Ø kotúčov            | 230 mm       |
| Šírka kotúča         | 1,9 mm       |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Špecifikácia                 | A46-BF        |
| Skratka pre brúsivo          | A             |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %       |
| odporúčaný uhol nábehu       | 90 Stupeň     |
| optimalizované pre materiál  | INOX          |
| Pohonný stroj                | Uhlová brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 80 m/s        |
| Druh produktu                | Deliaci kotúč |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn                          | podmienene vhodný |                |         |
| Plast, sklolaminát            | podmienene vhodný |                |         |
| Uni                           | podmienene vhodný |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie EXTRA ÚZKY,  
INOX Ø kotúčov 230

563272 230