

HOLEX**Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúča/počet kusov: 125/250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5505 125/250
GTIN	4067263137023
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny rezací kotúč na ocel' a INOX, ľahko rezateľný a stabilný.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A60R-BF. Zodpovedá 563505.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	1 mm
Ø kotúčov	125 mm
Obsah	250

maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Popis tvaru	rovné
Špecifikácia	A60R-BF
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Deliaci kotúč,,2 in 1" Ø kotúčov 125

563505 125