

Garant

**Hrubovací brúsny kotúč univerzálny, Ø kotúča × šírka kotúča / počet kusov:
125X7/50mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5010 125X7/50
GTIN	4067263135456
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené zodpovedajúcej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Pre **univerzálne použitie** na **INOX, ocel'** a liatinu. Zodpovedá č. 560010.

Špecifikácia:

28-A30R-BFX.

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Šírka kotúča	7 mm
Ø otvora	22,23 mm

Obsah	50
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brúsivo	A
Špecifikácia	A30R-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Hrubovací brúsny kotúč univerzálny Ø kotúča x šírka kotúča
125X7

560010 125X7