

**Garant**

**Hrubovací brúsny kotúč univerzálny, Ø kotúča × šírka kotúča / počet kusov:  
115X7/50mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5010 115X7/50
GTIN	4067263135449
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

- Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené zodpovedajúcej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
- Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
- Uhol brúsenia 20° až 30°
- Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Pre **univerzálne použitie** na **INOX**, **ocel'** a liatinu. Zodpovedá č. 560010.

**Špecifikácia:**

**28-A30R-BFX.**

**Technický opis**

Obsah	50
Ø kotúčov	115 mm
maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>

Šírka kotúča	7 mm
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Špecifikácia	A30R-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Hrubovací brúsny kotúč univerzálny Ø kotúča x šírka kotúča  
115X7

560010 115X7