

**Garant****Lepidlá na poistky skrutky 2GP22, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8060 50
GTIN	4067263133094
Trieda položky	00N

**Popis****Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP22** s nízkou pevnosťou. Stredná viskozita. Ideálne pre ľahko demontovateľné skrutkové spojenia. Na zaistenie skrutiek s jemným závitom.

**Poznámka::**

Obsah 3 kusy

**Použitie:**

**S nízkou pevnosťou** – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

**Upozornenie:**

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

**Technický opis**

Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
-----------------------	---------

Tesnosť	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutia	100 °C
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
pre druh závit	jemný závit
Dynamická viskozita	800 - 1500 mPas
vhodné pre materiál	Kov
Teplota skladovania	5 - 23 °C
pre veľkosť závit M do	M36
Objem náplne	50 ml
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Tvar	tekuté
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Farba	fialová
Chemický podklad	Metakryláty
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 10 min
Séria	GreenPlus
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
minimálny odtrhávací moment	5,5 - 11,5 Nm
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

## Príslušenstvo

Lepidlá na poistky skrutky2GP22 Obsah 50

088060 50