

**Garant****Lepidlá na poistky skrutky 2GP43, Obsah: 50ml**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Trieda položky	00N

## Popis

### Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP43** so strednou pevnosťou. Utesní a zapečatí veľa druhov skrutkových spojov. Vysoká rezistencia proti vibráciám. Rýchle vytvrdnutie na vysokom počte železných kovov. Zvýšená kompatibilita s olejom.

### Poznámka::

Obsah 3 kusy

### Použitie:

**S nízkou pevnosťou** – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

### Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

## Technický opis



Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Séria	GreenPlus
Farba	modrá
Demontáž	s normálnym nástrojom
vhodné pre materiál	Kov
Bod vzplanutia	100 °C
Tesnosť	1,08 g/cm <sup>3</sup>
minimálny odtrhávací moment	15 - 25 Nm
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Tvar	tekuté
Pevnosť bez fixácie podla	5 - 15 min
Chemický podklad	Metakryláty
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Funkčná pevnosť podla	3 - 6 h
vhodné pre rozsah použitia	olejnaté povrchy
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
pre veľkosť závitú M do	M36
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Objem náplne	50 ml
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Dynamická viskozita	1500 - 4000 mPas
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

---

## Príslušenstvo

---



Lepidlá na poistky skrutky2GP43 Obsah 50

088061 50