

Garant**Lepidlá na poistky skrutky 2GP70, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8062 50
GTIN	4067263136439
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP70** s vysokou pevnosťou. Na upevňovanie podporných čapov, guľových a valivých ložísk, ktoré sa obyčajne už viac nemôžu uvoľniť. Pre skrutkové spoje s vysokým namáhaním.

Poznámka::

Obsah 3 kusy

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
-----------------------	---------

Séria	GreenPlus
Bod vzplanutia	100 °C
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
minimálny odtrhávací moment	35 - 45 Nm
Vlastnosť	znášajúci olej
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Farba	zelená
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
Tesnosť	1,09 g/cm ³
Demontáž	ťažký
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Objem náplne	50 ml
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Kov
pre veľkosť závitú M do	M20
Dynamická viskozita	300 - 900 mPas
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Chemický podklad	Metakryláty
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

Príslušenstvo

Lepidlá na poistky skrutky2GP70 Obsah 50

088062 50

