

Garant**Lepidlá na poistky skrutky 2GP90, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8063 50
GTIN	4067263136446
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP90** so strednou pevnosťou. Spoľahlivé utesnenie odliatkov a zvarových spojov. Aj na následné zaistenie a upevnenie malých skrutiek a valcových dielov.

Poznámka::

Obsah 3 kusy

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
-------------------------	--------------

Dynamická viskozita	10 - 20 mPas
Tesnosť	1,08 g/cm ³
Farba	zelená
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
vhodné pre materiál	Kov
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
minimálny odtrhávaci moment	10 - 15 Nm
Bod vzplanutia	100 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	40 - 60 min
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Séria	GreenPlus
Tvar	tekuté
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
vhodné pre rozsah použitia	vopred namontované skrutkové spojenia
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
Chemický podklad	Metakryláty
Objem náplne	50 ml
pre veľkosť závitov M do	M6
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Funkčná pevnosť podľa	5 - 8 h
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

Príslušenstvo

Lepidlá na poistky skrutky2GP90 Obsah 50

088063 50

