

Garant**Prostriedok na utesnenie závitov 5GP11, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plyných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kužeľových kovových závitov a tvaroviek. Typ **5GP11**. Utesňuje proti vode, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktom. Tixotrop. PTFE výplň umožňuje jednoduchú demontáž. Špeciálne na utesnenie kužeľových/valcových skrutkových spojov rúr. Po vytvrdnutí sa vytvorí elastický povrch.

Poznámka::

Obsah 3 kusy

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Dynamická viskozita	15000 - 25000 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Chemický podklad	Metakrylátester
minimálny odtrhávací moment	5 - 15 Nm

Trieda pevnosti	nízka pevnosť
pre veľkosť závitů palec	3 palec
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Kov
Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Bod vzplanutia	100 °C
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Objem náplne	50 ml
Séria	GreenPlus
pre veľkosť závitů M do	M80
vhodné pre rozsah použitia	rúrkový závit
vhodné pre rozsah použitia	skrutkové spoje
vhodné pre rozsah použitia	rúrkové tesnenie
Pevnosť bez fixácie podľa	15 - 20 min
Farba	biela
Tesnosť	1,09 g/cm ³
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Druh produktu	Tesniaci prostriedok

Príslušenstvo

Prostriedok na utesnenie závitů5GP11 Obsah 50

088065 50