

Garant**lepidlo na funkčné spoje 6GP38, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Typ **6GP38**. Rýchlotvrdnúci univerzálny produkt s najvyššou pevnosťou pre statické šmykové namáhanie a dynamické zaťaženie. Na upevnenie ozubených kolies, remeníč, spojov rotora a hriadeľa na elektromotoroch.

Poznámka::

Obsah 3 kusy

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Chemický podklad	Metakryláty

Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Objem náplne	50 ml
maximálna škára	0,25 mm
Dynamická viskozita	3000 - 6000 mPas
Bod vzplanutia	100 °C
Séria	GreenPlus
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	rýchloschnúce
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Tesnosť	1,09 g/cm ³
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
pre veľkosť závitú M do	M36
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Kov
minimálny odtrhávací moment	40 Nm
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Farba	zelená
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Druh produktu	Špárovací prostriedok

Príslušenstvo

lepidlo na funkčné spoje6GP38 Obsah 50

088069 50