

Garant**lepidlo na funkčné spoje 6GP48, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8070 50
GTIN	4067263137313
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Typ **6GP48**. Rýchlotvrdnúci, žiaruvzdorný produkt na upevňovanie valcových funkčných spojov. Na upevnenie vložiek valcov v blokoch motora. Vhodné aj na upevnenie ložísk vo vykurovacích peciach.

Poznámka::

Obsah 3 kusy

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Objem náplne	50 ml
maximálna škára	0,2 mm
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť

vhodné pre materiál	Kov
minimálny odtrhávaci moment	40 Nm
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Chemický podklad	Metakryláty
pre veľkosť závitů M do	M20
Séria	GreenPlus
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitů v tycinke
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Vlastnosť	rýchloschnúce
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Farba	zelená
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Tvar	tekuté
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Dynamická viskozita	400 - 700 mPas
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Bod vzplanutia	100 °C
Druh produktu	Špárovací prostriedok

Príslušenstvo

lepidlo na funkčné spoje6GP48 Obsah 50

088070 50