

HOLEX**Textilná lepiaca páska, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 48X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG3766 48X50 |
| GTIN | 4067263137610 |
| Trieda položky | 00N |

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne lepiace pásy na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie. Použitie v interiéri aj exteriéri až 2 týždne.

Textilná páska s tavným lepidlom na jednoduché lepenie a opravy. Vďaka laminácii PE je tiež vodoodpudivá. Dá sa použiť na širokú škálu opráv a lepiacich prác. Najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na pevnosť v ťahu. Ľahko sa odvíja, trhá a je odolná voči oderu.

Univerzálne použiteľné na opravy.

Poznámka::

Obsah 10 kusov

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

Technický opis

| | |
|---------------------|--------------------|
| Zvláštnosť | natrhnutelný rukou |
| Dĺžka | 50 m |
| Farba | čierna |
| Podkladový materiál | tkanina |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Pevnosť v ťahu | 3,5 N/mm |
| Šírka | 48 mm |
| Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac |
| Pravítko k dispozícii | nie |
| Rozťažnosť | 25 % |
| Teplota skladovania | 20 °C |
| Lepiaca hmota | syntetický kaučuk |
| Použitie | viazanie |
| Použitie | fixovanie |
| Použitie | upevňovanie |
| Použitie | lepenie |
| Použitie | maskovanie |
| Použitie | balenie |
| Použitie | utesnenie |
| Lepiaca sila na oceli | 0,75 N/mm |
| odolné voči teplotám do | 75 °C |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % |
| Hrúbka | 0,17 mm |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná |
| Jemnosť tkaniny | 32 mesh |
| Atribút Názov produktu | čierna |
| Druh produktu | Lepiaca páska |

Príslušenstvo

Textilná lepiaca páska Šírka×dĺžka (mm×m) 48X50

083766 48X50