

## Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG5922 20
GTIN	
Trieda položky	00N

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro vyrobené z kobaltu samária (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Poznámka::

Obsah 10 kusov

#### Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

#### Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

### Technický opis

Ø	20 mm
maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Puzdro závit	áno
Závit	M4
Hmotnosť	16,5 g
Výška so závitom	13 mm

Výška	6 mm
Materiál povrch	pozinkované
Menovitá prídržná sila	90 N
Materiál magnetické jadro	SmCo <sub>5</sub>
Druh produktu	Plochý upínací magnet

## Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M4	085921 M4
Plochý upínací magnet s vnútorným závitom Ø 20	085922 20