

HOLEX**Sekundové lepidlo, 20 g, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne použiteľné na spájanie rôznych materiálov. Rýchle vytvrdzovanie a čisté, takmer neviditeľné spoje. Vytvrdzovanie vlhkosťou vzduchu. Univerzálne použiteľné, vhodné pre väčšinu **plastov, kov a drevo**.

Poznámka::

Obsah 5 kusov

Upozornenie:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Technický opis

Chemický podklad	etylkyanoakrylát
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre materiál	Plast
Teplota skladovania	20 °C

Objem náplne	20 ml
Odolnosť od dátumu výroby	9 Mesiac
Tesnosť	1,06 g/cm ³
Funkčná pevnosť podľa	10 - 30 min
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 40 s
Pevnosť v ťahu	10 - 20 N/mm ²
Teplota Rozsah použitia	-55 - 95 °C
Farba	transparentná
Tvar	tekuté
Dynamická viskozita	95 - 200 mPas
Označenie nebezpečných látok	GHS07: výkričník
Pevnosť v ťahu pri šmyku	10 - 20 N/mm ²
Atribút Názov produktu	20 g
Druh produktu	Sekundové lepidlo

Príslušenstvo

Sekundové lepidlo Typ UNI

083361 UNI