

HOLEX**Valcová zámka s rôznym zamykaním, Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Brúsny valec s Ø 100 x 100 mm s plošným usporiadaním lamiel. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.
ako 568480.

Sinusoidálne položené abrazívne rúno bez rezaného okraja.

Poznámka::

Obsah 10 kusov

Funkcia:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len **jeden** zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Použitie:

Vlnité rúno - pre bezproblémové zmatňovanie a leštenie (**ako 568480**).

Obsah:

8 valčekov/zväzok.

Rozsah balenia:

Visací zámok s 3 kľúčmi.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100 × 50 mm, použite súpravu dištančných krúžkov č. 568439.

Technický opis

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Rúnový vejárový brúsny valec

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Valcová zámka s rôznym zamykaním Ø puzdra 40

085880 40