

**Garant****GARANT GreenPlus Power Force, Obsah (ml príp. l): 500**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Trieda položky	00N

## Popis

### Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.

**Extrémna odmasťovacia sila** vďaka hybridnej technológii. Pripálené nečistoty, špeciálne tuky, oleje, sadze, odery gumy, asphalt, vosky a pasty sa rozpustia pôsobením rastlinných výťažkov a prostredníctvom tenzidnej technológie sa rýchlo odstránia z povrchu. Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.

Power Force je vodný čistiaci prostriedok s nízkou penivosťou na báze obnoviteľných surovín. Prírodné aktívne zložky účinne rozpúšťajú nečistoty bez toho, aby narušili povrchy. Prijemná vôňa, absencia rozpúšťadiel a prchavých organických látok z neho robia dokonalého spoločníka pre výkonnú a bezpečnú prácu. Power Force je účinnou alternatívou rozpúšťadiel. Okrem ručného použitia sa môže používať aj v zariadeniach na čistenie dielov. V tejto aplikácii sa čistič môže použiť niekoľkokrát a podporuje myšlienku cyklu. Tým sa nielen šetria zdroje, ale sa aj predchádza vzniku odpadu. Na základe certifikátu NSF sa čistiaci prostriedok používa nielen na údržbu, ale aj v potravinárskom priemysle.

- **Bez označenia.**
- **Môže sa používať manuálne a mechanicky.**
- **Certifikát NSF pre potravinársky sektor.**

### Poznámka::

Obsah 5 kusov

## Technický opis

Obsah	0,5 l
Tesnosť	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Tvar	tekuté
Bod varu	100 °C
Teplota skladovania	2 - 35 °C
Prevedenie	Fľaša s rozprašovačom
Farba	transparentná
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Teplota Rozsah použitia	2 - 40 °C
Hodnota pH	10,5 - 11
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Univerzálny čistič

## Príslušenstvo

GARANT GreenPlusPower Force Obsah (ml príp. l) 500	088006 500
--	------------