

Garant**Vyfukovacia pištoľ AIR, Typ: AIR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG0123 AIR
GTIN	4067263137900
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitná vyfukovacia pištoľ na stlačený vzduch s veľmi dobrou ergonómiou, povrchom odolným proti poškrabaniu a rozpúšťadlám na univerzálne použitie. Jednoduché používanie **vymeniteľných dýz**. Otočná rýchlopínacia hlavica je odblokovaná, držte ju v rôznych polohách záberu.

Vyfukovacia pištoľ s vymeniteľnou 100 mm ocelovou vyfukovacou dýzou.

Poznámka::

Obsah 5 kusov

Rozsah balenia:

Vyfukovacia pištoľ vrátane pripojovacej vsuvky ocel' 1/4 palca, s vymeniteľnou dýzovou rúrkou 100 mm.

Upozornenie:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080260 veľ. H1 a č. 955750.

Jednotlivé dýzy nájdete pod č. 080126.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	15 bar
Hodnota prietoku pri 6 bar	330 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Vyfukovacia pištoľ AIR Typ AIR

080123 AIR

Držiak pneumatickej pištole Easyfix Typ 1

955750 1