

HOLEX**Fúkacia pištoľ, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG018 ALU
GTIN	4067263137894
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Univerzálna montáž, prevádzkový tlak do 10 barov.

Poznámka::

Obsah 10 kusov

Rozsah balenia:

So štandardnou tryskou 1,5 mm. Vrátane vsuvky 1/4 palcovej.

Upozornenie:

Vhodný držiak na vyfukovaciú pištoľ nájdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Technický opis

Hodnota prietoku pri 6 bar	250 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Fúkacia pištoľ Typ ALU	080118 ALU
Dýza pre vyfukovaciú pištoľ ALU Typ 150	080132 150
Dýza pre vyfukovaciú pištoľ ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Dýza pre vyfukovaciú pištoľ ALU Typ SILENT2	080132 SILENT2
Dýza pre vyfukovaciú pištoľ ALU Typ VARIO	080132 VARIO