

HOLEX**Základná súprava, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 14/M12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Trieda položky	32X

Popis**Prevedenie:**

Zušľachtené skrutkové prvky, trieda pevnosti 8.8.

Obsah:

Podložky, vrúbkované D × Š × V v mm: 4 × veľkosť 2 (38 × 31 × 66); 4 × veľkosť 3 (67 × 31 × 117)

Kotúč pre upínacie prípravky: 4 × M12

6-hranná matica (d 1,5 vysoká): 4 × M12

Závrtaná skrutka, trieda pevn. 8.8 v mm: 4 × M12 × 125

Skrutky pre T-drážky, trieda pevnosti 8.8: 4 × M12 × 14 × 50 mm; 4 × M12 × 14 × 125 mm

Vonkajšie rozmery kartónu v mm: 275×125×65

Predlžovacie matice: 4 × M12

Upínacie výšky s 2 upínacími bodmi v mm: 150

Upínacie výšky s 4 upínacími bodmi v mm: 115

Upínky so stupňovitými zubami: 2 × veľ. 14 × 100 mm; 2 × veľkosť 14 × 150 mm

Hmotnosť v kg: 8,5

Technický opis

Druh produktu	Upínacia skrutka
---------------	------------------

