

HOLEX**Základná súprava, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 16/M14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Trieda položky	32X

Popis**Prevedenie:**

Zušľachtené skrutkové prvky, trieda pevnosti 8.8.

Obsah:

Kotúč pre upínacie prípravky: 4 × M14

Závrtaná skrutka, trieda pevn. 8.8 v mm: 4 × M14 × 100

Predlžovacie matice: 4 × M14

Skrutky pre T-drážky, trieda pevnosti 8.8: 4 × M14 × 16 × 100 mm; 4 × M14 × 16 × 160 mm

Vonkajšie rozmery kartónu v mm: 213×153×109

Podložky, vrúbkované D × Š × V v mm: 4 × veľkosť 2 (38 × 31 × 66); 4 × veľkosť 3 (67 × 31 × 117)

6-hranná matica (d 1,5 vysoká): 4 × M14

Upínacie výšky s 2 upínacími bodmi v mm: 178

Upínacie výšky s 4 upínacími bodmi v mm: 135

Upínky so stupňovitými zubami: 2 × veľ. 14 × 100 mm; 2 × veľkosť 14 × 150 mm

Hmotnosť v kg: 9,3

Technický opis

Druh produktu	Upínacia skrutka
---------------	------------------

