

HOLEX**Základná súprava, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 18/M16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Trieda položky	32X

Popis**Prevedenie:**

Zušľachtené skrutkové prvky, trieda pevnosti 8.8.

Obsah:

Vonkajšie rozmery kartónu v mm: 236×208×95

Skrutky pre T-drážky, trieda pevnosti 8.8: 4 × M16 × 18 × 100 mm; 4 × M16 × 18 × 160 mm

Závrtaná skrutka, trieda pevn. 8.8 v mm: 4 × M16 × 125

6-hranná matica (d 1,5 vysoká): 4 × M16

Kotúč pre upínacie prípravky: 4 × M16

Predlžovacie matice: 4 × M16

Podložky, vrúbkované D × Š × V v mm: 4 × veľkosť 2 (38 × 31 × 66); 4 × veľkosť 3 (67 × 31 × 117)

Upínacie výšky s 2 upínacími bodmi v mm: 178

Upínacie výšky s 4 upínacími bodmi v mm: 150

Upínky so stupňovitými zubami: 2 × veľ. 18 × 125 mm; 2 × veľkosť 18 × 160 mm

Hmotnosť v kg: 12,2

Technický opis

Druh produktu	Upínacia skrutka
---------------	------------------

