

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami**
Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 38mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 235502 38 |
| GTIN | 4047109026490 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

Použitie:

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou $\pm 0,2$ mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 120508 44-.. |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 114 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Dĺžka stopky L _s | 60 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Séria | KUB Quatron® |
| Menovitý-Ø D | 38 |
| pre Ø palca | 1 1/2 palec |
| Celková dĺžka L | 213 mm |
| Dĺžka previsu L _A | 153 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3xD |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Použite vrtáka | Stredenie |
| Použite vrtáka | Prevrtanie |
| Použite vrtáka | vypuklý |
| Použite vrtáka | priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | Vrtanie paketov |
| Použite vrtáka | Vrtanie s presadením |
| Použite vrtáka | šikmý výstup |
| Použite vrtáka | Šikmé vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Čepel 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP | 239652 20IP |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |