



Momentový skrutkovač s 1/4-palcovým držiakom bitov, so stupnicou, automatická aktivácia, Maximálny ťahovací moment: 600cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659985 600
GTIN	4000896260065
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

- Vynikajúca čitateľnosť vďaka veľkému jasnému číslicovému displeju.
- Krátka 36° dráha spustenia so zreteľne počutelným signálom.
- Držiak bitov (1/4 palca – D 6,3 / F 6,3) s rýchlozáverom – rýchla výmena bitov jednou rukou.
- „Funkcia račne“ s voľnobehom, prepínaním vpravo · vľavo · pevne · umožňuje rýchlu prácu plynulým pridávaním počas skrútkovania aj v úzkych priestoroch
- Spúšťač vyrobený z vysokolegovanej nástrojovej ocele – nízke opotrebenie.
- Prekročenie hodnoty je vylúčené pripojením bezpečnostnej spojky („Slipper“).
- Jednoduché rozpoznanie stavu uzamknutia pomocou symbolov zámku.

Merné jednotky: cNm/Nm

Presnosť: +/- 6 %

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Technický opis

Princíp spúšťača	mechanická klzná spojka
------------------	-------------------------

Nastaví hodnotu spúšťača	s nastavovacou stupnicou
Metóda merania	Krútiaci moment
Presnosť merania ťahovacieho momentu	±6 %
Údaj je možné prepnúť	Nm
Údaj je možné prepnúť	cNm
Maximálny krútiaci moment	600 cNm
Spätná väzba	s vypínaním
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Displej	analógová
Dielik stupnice 1 Tick =	10 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 600 cNm
Celková dĺžka L	198 mm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 6 Nm
Technológia merania	mechanický
Typ pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Nahrávanie bitov	D 6,3
Nahrávanie bitov	F 6,3
Nastaviteľná spúšťačia hodnota	nastaviteľné
Údaje je možné zapisovať	nie
Kalibrácia	O3
Signalizácia spúšťača	haptická
Protokol skúšky	Skúšobný protokol výrobcu
Štandard	DIN EN ISO 6789
Ťahovací moment je pevný	nie
Typ výrobku	Momentový skrutkovač