



**Momentový skrutkovač s 1/4-palcovým držiakom bitov, so stupnicou, automatická aktivácia, Maximálny ťahovací moment: 120cNm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659985 120
GTIN	4000896260041
Trieda položky	630

## Popis

### Prevedenie:

- Vynikajúca čitateľnosť vďaka veľkému jasnému číslicovému displeju.
- Krátka 36° dráha spustenia so zreteľne počutelným signálom.
- Držiak bitov (1/4 palca – D 6,3 / F 6,3) s rýchlouzáverom – rýchla výmena bitov jednou rukou.
- „Funkcia račne“ s voľnobehom, prepínaním vpravo · vľavo · pevne · umožňuje rýchlu prácu plynulým pridávaním počas skrútkovania aj v úzkych priestoroch
- Spúšťací mechanizmus vyrobený z vysokolegovanej nástrojovej ocele – nízke opotrebenie.
- Prekročenie hodnoty je vylúčené pripojením bezpečnostnej spojky („Slipper“).
- Jednoduché rozpoznanie stavu uzamknutia pomocou symbolov zámku.

**Merné jednotky:** cNm/Nm

**Presnosť:** +/- 6 %

**Norma:**

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

## Technický opis

Protokol skúšky	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania ťahovacieho momentu	±6 %
Technológia merania	mechanický
Údaj je možné prepnúť	Nm
Údaj je možné prepnúť	cNm

Nastaviteľná spúšťacia hodnota	nastaviteľné
Typ pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Štandard	DIN EN ISO 6789
Displej	analógová
Signalizácia spúšťača	haptická
Princíp spúšťača	mechanická klzná spojka
Celková dĺžka L	196 mm
Rozsah krútiaceho momentu	0,2 - 1,2 Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Nastaví hodnotu spúšťača	s nastavovacou stupnicou
Kalibrácia	O3
Rozsah krútiaceho momentu	20 - 120 cNm
Dielik stupnice 1 Tick =	1 cNm
Nahrávanie bitov	D 6,3
Nahrávanie bitov	F 6,3
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Metóda merania	Krútiaci moment
Údaje je možné zapisovať	nie
Ťahovací moment je pevný	nie
Typ výrobku	Momentový skrutkovač