



Momentový skrutkovač s 1/4-palcovým držiakom bitov, so stupnicou, automatická aktivácia, Maximálny ťahovací moment: 1000cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659985 1000
GTIN	4000896260089
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

- Vynikajúca čitateľnosť vďaka veľkému jasnému číslicovému displeju.
- Krátka 36° dráha spustenia so zreteľne počutelným signálom.
- Držiak bitov (1/4 palca – D 6,3 / F 6,3) s rýchlozáverom – rýchla výmena bitov jednou rukou.
- „Funkcia račne“ s voľnobehom, prepínaním vpravo · vľavo · pevne · umožňuje rýchlu prácu plynulým pridávaním počas skrutkovania aj v úzkych priestoroch
- Spúšťač vyrobený z vysokolegovanej nástrojovej ocele – nízke opotrebenie.
- Prekročenie hodnoty je vylúčené pripojením bezpečnostnej spojky („Slipper“).
- Jednoduché rozpoznanie stavu uzamknutia pomocou symbolov zámku.

Merné jednotky: cNm/Nm

Presnosť: +/- 6 %

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Technický opis

Princíp spúšťača	mechanická klzná spojka
------------------	-------------------------

Spätná väzba	s vypínaním
Štandard	DIN EN ISO 6789
Displej	analógová
Údaje je možné zapisovať	nie
Typ pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Nastaví hodnotu spúšťača	s nastavovacou stupnicou
Signalizácia spúšťača	haptická
Nahrávanie bitov	D 6,3
Nahrávanie bitov	F 6,3
Dielik stupnice 1 Tick =	10 cNm
Technológia merania	mechanický
Celková dĺžka L	198 mm
Maximálny krútiaci moment	1000 cNm
Presnosť merania ťahovacieho momentu	±6 %
Údaj je možné prepnúť	Nm
Údaj je možné prepnúť	cNm
Metóda merania	Krútiaci moment
Protokol skúšky	Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah krútiaceho momentu	400 - 1000 cNm
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Nastaviteľná spúšťačia hodnota	nastaviteľné
Kalibrácia	O3
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 10 Nm
Ťahovací moment je pevný	nie
Typ výrobku	Momentový skrutkovač