



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 19,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235505 19,5
GTIN	4047109026025
Trieda položky	24P

Popis

Prevedenie:

So stopkou ABS®.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306 18-..
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L_1	60 mm
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	19,5
Celková dĺžka L	126 mm
Dĺžka previsu L _A	95 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0