

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami**  
**Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 19,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235502 19,5
GTIN	4047109024700
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

**Použitie:**

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou  $\pm 0,2$  mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	60 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306 18-..
Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	56 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	19,5
Celková dĺžka L	140 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	84 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0