



Výmenný mostík KOMET® pre M03Speed, Ø Dmin: 38



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	238372 38
GTIN	4047109079786
Trieda položky	24I

Technický opis

Hrubé prestavenie S	6,5 mm
Ø obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu	Ø-3,2 mm
maximálne otáčky	31000 min ⁻¹
minimálny Ø D _{min}	38
Výška H	17,5 mm
Držiak rezných platničiek	238374 38-50
Ø rozsahu vretena	38 - 51 mm
Presná nastavovacia hlava	238370 38
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/238372-38>

