

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 235502 15 |
| GTIN | 4047109090729 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

Použitie:

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vŕtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou $\pm 0,2$ mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 050204 13-.. |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 45 mm |
| Dĺžka stopky L _s | 50 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Séria | KUB Quatron® |
| Menovitý-Ø D | 15 |
| pre Ø palca | 19/32 palec |
| Celková dĺžka L | 119 mm |
| Dĺžka previsu L _A | 69 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3xD |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Použite vrtáka | Stredenie |
| Použite vrtáka | Prevrtanie |
| Použite vrtáka | vypuklý |
| Použite vrtáka | priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | Vrtanie paketov |
| Použite vrtáka | Vrtanie s presadením |
| Použite vrtáka | šikmý výstup |
| Použite vrtáka | Šikmé vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6 | 211750 0,6 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1 | 239652 6IP1 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |