

**KOMET****Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami  
Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 43mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235502 43
GTIN	4047109026544
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

**Použitie:**

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vŕtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou  $\pm 0,2$  mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508 44-..
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	129 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	43
Celková dĺžka L	228 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	168 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3xD
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600