

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235505 22
GTIN	4047109026063
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****So stopkou ABS®.****Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.**Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	66 mm
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308 23-..
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	22
Celková dĺžka L	132 mm
Dĺžka previsu L _A	101 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3